

ALPHA

3470UER160P63

EAN 4031582304367

Roată pivotantă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, flanșă antipraf, sistem de prindere tip placă. Jantă din poliamidă suprafață de rulare din cauciuc elastic, negru, rulment cu colivie cu ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	160 mm
Lățimea roții	46 mm
Lățimea roții	96 mm
Mărimea plăcii	137 x 105 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Diametru guler	96 mm
Deviație de la ax	55 mm
Diametrul de pivotare	270 mm
Înălțime totală	200 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	2.152 kg
Raza de pivotare	135 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 63
Sarcină dinamică	300 kg
Sarcină statică	600 kg


Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470UER160P63

EAN 4031582304367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

