

ALPHA

3470UER200P63

EAN 4031582304381

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van polyamide met zwarte elastische rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

| | |
|------------------------|----------------|
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 46 mm |
| Wielbreedte | 96 mm |
| Plaatafmeting | 137 x 105 mm |
| Boutgatafstand | 105 x 80/75 mm |
| Bevestigingsgat | 11 mm |
| DOM-Ø | 96 mm |
| Uitlading | 55 mm |
| Uitzwenking - Ø | 310 mm |
| Bouwhoogte | 240 mm |
| Temperatuur | - 20 / + 80 °C |
| Standaard | EN 12532 |
| Eigen gewicht | 2.567 kg |
| Zwenkradius | 155 mm |
| Hardheid van de band | Shore A 63 |
| Dyn. draagvermogen | 400 kg |
| Statisch draagvermogen | 800 kg |

Kenmerken

| | |
|---------------------|-----------|
| Rolweerstand | ● ● ● ○ ○ |
| Verplaatsingsgeluid | ● ● ● ● ● |
| Strepen | ● ● ● ○ ○ |
| Roest bescherming | ● ● ● ○ ○ |

Afmetingen



Structuur en montage



ALPHA

3470UER200P63

EAN 4031582304381



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

