

ALPHA

3470UER200P63

EAN 4031582304381

Поворотний ролик, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, крплення пластини. Центр колеса із поліаміду, протектор: еластична шина, чорна, роликпідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Діаметр колеса | 200 MM |
| Ширина колеса | 46 MM |
| ширина ролика | 96 MM |
| розмір пластини | 137 x 105 MM |
| Центри отворів диску | 105 x 80/75 MM |
| Отвір диску | 11 MM |
| Купол діаметром | 96 MM |
| зсув | 55 MM |
| Зчеплення шарніру | 310 MM |
| Загальна висота | 240 MM |
| Температура | - 20 / + 80 °C |
| Стандарт | EN 12532 |
| Вага | 2.567 кг |
| радіус повороту | 155 MM |
| Міцність покриття | Міцність за Шором А 63 |
| Вантажопідйомність | 400 кг |
| допустиме навантаження (статичне) | 800 кг |


Advantages at a glance

| | |
|--------------------------|-----------|
| Характеристики обертання | ● ● ● ○ ○ |
| Шум при переміщенні | ● ● ● ● ● |
| Тертя | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкий до корозії | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470UER200P63

EAN 4031582304381



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

