

ALPHA

3470U00160P63

EAN 4031582010220

旋转脚轮, 压制钢制轮架, 电镀镀铬, 双滚珠轴承旋转头, 螺帽轮轴, 防尘装置, 托板安装装置. 聚酰胺制轮心, 滑动轴承

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技术数据

轮子直径	160 毫米
车轮宽度	40 毫米
脚轮宽度	96 毫米
托板尺寸	137 x 105 毫米
托板孔中心	105 x 80/75 毫米
托板孔	11 毫米
安装孔-直径	96 毫米
偏移量	55 毫米
旋转阻止	270 毫米
总高度	200 毫米
温度	- 25 / + 80 摄氏度
标准	EN 12532
重量	1.823 公斤
旋转半径	135 毫米
轮面硬度	支杆 D 75
动(力)载重量	350 公斤
静载重量	700 公斤


Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
磨损	● ● ● ● ●
防锈	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470UOO160P63

EAN 4031582010220



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

