

ALPHA

3470UOR100P62

EAN 4031582010565

Grozāmais ritentiņš
 , Kronšteins izgatavots no presēta tērauda (cinkots-hromēts), dubultais lodīšu gultnis grozāmajā mezglā, riteņa ass ar uzgriezni, aizsargs pret putekļiem
 , platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, veltnīšu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tehniskie dati

Riteņa diametrs	100 mm
Riteņa platums	36 mm
Atbalsta riteņa platums	75 mm
Platformas izmērs	105 x 80 mm
Platformas caurumu centri	80/77 x 60 mm
Platformas caurums	9 mm
Kupola diametrs	75 mm
Nobīde no centrālās ass	40 mm
Griešanās rādiuss	180 mm
Kopējais augstums	128 mm
Temperatūra	- 25 / + 80 °C
Standarts	EN 12532
Svars	0.773 kg
Griešanās rādiuss	90 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore D 75
Kravesība - kustībā	200 kg
Kravesība - miera stāvoklī	400 kg

Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ●
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470UOR100P62

EAN 4031582010565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

