

# ALPHA

## 3470UOR100P62

EAN 4031582010565

Roată pivotantă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, flanșă antipraf, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă, rulment cu colivie cu ace

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Date Tehnice

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Diametrul roții                  | 100 mm         |
| Lățimea roții                    | 36 mm          |
| Lățimea roții                    | 75 mm          |
| Mărimea plăcii                   | 105 x 80 mm    |
| Găuri de prindere                | 80/77 x 60 mm  |
| Gaură                            | 9 mm           |
| Diametru guler                   | 75 mm          |
| Deviație de la ax                | 40 mm          |
| Diametrul de pivotare            | 180 mm         |
| Înălțime totală                  | 128 mm         |
| Temperatura                      | - 25 / + 80 °C |
| Standard                         | EN 12532       |
| Greutate                         | 0.773 kg       |
| Raza de pivotare                 | 90 mm          |
| Rigiditatea suprafeței de rulare | Shore D 75     |
| Sarcină dinamică                 | 200 kg         |
| Sarcină statică                  | 400 kg         |

### Advantages at a glance

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Rezistență la rulare        | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare           | ● ● ● ○ ○ |
| Uzare                       | ● ● ● ● ● |
| Protecție împotriva ruginii | ● ● ● ○ ○ |

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3470UOR100P62

EAN 4031582010565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

