

ALPHA

3470UOR125P62

EAN 4031582010572

Roulette pivotante, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine. Corps de roue polyamide, roulements rouleaux

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	40 mm
Largeur de la roulette	75 mm
Dimension de platine	105 x 80 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Diamètre du dôme	75 mm
Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm
Hauteur	155 mm
Résistance à la température	- 25 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	0.835 kg
Rayon d'encombrement	102.5 mm
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	250 kg
Capacité de charge statique	500 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Dimensions



Construction et montage



ALPHA

3470UOR125P62

EAN 4031582010572



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

