

ALPHA

3470UOR125P62

EAN 4031582010572

Roată pivotantă, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, flanșă antipraf, sistem de prindere tip placă. Roată din poliamidă, rulment cu colivie cu ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Lățimea roții	40 mm
Lățimea roții	75 mm
Mărimea plăcii	105 x 80 mm
Găuri de prindere	80/77 x 60 mm
Gaură	9 mm
Diametru guler	75 mm
Deviație de la ax	40 mm
Diametrul de pivotare	205 mm
Înălțime totală	155 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.835 kg
Raza de pivotare	102.5 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Sarcină dinamică	250 kg
Sarcină statică	500 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ○ ○ ○
Uzare	● ● ● ● ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470UOR125P62

EAN 4031582010572



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

