

# ALPHA

## 3470UVH080P62

EAN 4031582304725

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, Защита на въртящ лагер от прах, закрепване на планка. Тяло на колело от полиамид, работна повърхнина от черна гума, плъзгащ лагер, със защита от нишки

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


### Технически данни

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Диаметър на колело               | 80 мм                |
| Ширина на гумите                 | 35 мм                |
| Ширина на колелото               | 75 мм                |
| Размер на планката               | 105 x 80 мм          |
| Център на отвора на планката     | 80/77 x 60 мм        |
| Отвор на планката                | 9 мм                 |
| Купол-Ø                          | 75 мм                |
| Издаване напред                  | 40 мм                |
| Интерференция на въртенето       | 160 мм               |
| Конструктивна височина           | 108 мм               |
| Температура                      | - 20 / + 80 °C       |
| Стандарт                         | EN 12532             |
| Тегло                            | 0.724 кг             |
| Кръгов радиус                    | 80 мм                |
| Твърдост на работната повърхнина | Твърдост по Шор D 39 |
| Динамична товароносимост         | 100 кг               |
| Статична товароносимост          | 200 кг               |

### Бляскави предимства

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Съпротивление при завъртане | ● ● ● ○ ○ |
| Шум при движение            | ● ● ● ○ ○ |
| Износване                   | ● ● ○ ○ ○ |
| Защита от ръжда             | ● ● ● ○ ○ |

### Размери



### Устройство и монтаж



# ALPHA

3470UVH080P62

EAN 4031582304725



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Устройство и монтаж

