

ALPHA

3470UVH080P62

EAN 4031582304725

Ruota girevole, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Copripolvere, attacco a piastra. Centro della ruota in poliammide. Fascia: gomma vulcanizzata nera, mozzo a foro passante, parafile

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	80 mm
Larghezza della ruota	35 mm
Larghezza ruota	75 mm
Dimensione della piastra	105 x 80 mm
Interasse fori piastra	80/77 x 60 mm
Diametro fori piastra	9 mm
Dome-Ø	75 mm
Disassamento	40 mm
Ingombro piroettamento	160 mm
Altezza utile	108 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.724 kg
Raggio ingombro piroettamento	80 mm
Durezza della fascia	Shore D 39
Portata	100 kg
Portata statica	200 kg


Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ○ ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio



ALPHA

3470UVH080P62

EAN 4031582304725



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

