

# ALPHA

## 3471PVR160P63

EAN 4031582304824

Ruota girevole con bloccaggio direzionale, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Copripolvere, attacco a piastra. Centro della ruota in polipropilene.

Fascia: gomma vulcanizzata nera, mozzo su cuscinetto a rulli

Nota:

Questa ruota può essere assemblata con un sistema di bloccaggio direzionale, che non viene fornito come standard e deve essere ordinato separatamente.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	160 mm
Larghezza della ruota	40 mm
Dimensione della piastra	137 x 105 mm
Interasse fori piastra	105 x 80/75 mm
Diametro fori piastra	11 mm
Disassamento	55 mm
Ingombro piroettamento	270 mm
Altezza utile	200 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	2.035 kg
Raggio ingombro piroettamento	135 mm
Durezza della fascia	Shore A 85
Portata	135 kg
Portata statica	270 kg


### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasioni	● ● ○ ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

### Dimensioni



### Struttura e montaggio



# ALPHA

3471PVR160P63

EAN 4031582304824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Struttura e montaggio

