

ALPHA

3471PVR200P63

EAN 4031582383799

Поворотний ролик з фіксатором напрямку, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, кріплення пластины. Центр колеса із поліпропілену, протектор: тверда гума, чорна, роликпідшипник

Порада:

Цей ролик може бути устаткований фіксатором напрямку. Однак, фіксатор не постачається як стандарт та має бути замовлений додатково.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	50 MM
розмір пластины	137 x 105 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
зсув	55 MM
Зчеплення шарніру	310 MM
Загальна висота	240 MM
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.789 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором A 85
Вантажопідйомність	205 кг
допустиме навантаження (статичне)	410 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3471PVR200P63

EAN 4031582383799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

