

ALPHA

3472DVR160P63

EAN 4031582304886

Ruota girevole con freno a doppia azione, anteriore, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Copripolvere, attacco a piastra. Centro della ruota in lamiera d'acciaio stampata, Fascia: gomma vulcanizzata nera, mozzo su cuscinetto a rulli

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	160 mm
Larghezza della ruota	40 mm
Dimensione della piastra	137 x 105 mm
Interasse fori piastra	105 x 80/75 mm
Diametro fori piastra	11 mm
Disassamento	55 mm
Ingombro piroettamento	270 mm
Altezza utile	200 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	2.666 kg
Raggio ingombro piroettamento	135 mm
Durezza della fascia	Shore A 85
Portata	135 kg
Portata statica	270 kg


Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasioni	● ● ○ ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio



ALPHA

3472DVR160P63

EAN 4031582304886



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struttura e montaggio

