

# ALPHA

## 3472DVR200P63

EAN 4031582304893

Otočné kolečko s totální brzdou, hlava nahoře kola, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z ocelového výlisku, Běhoun: gumová obruč, černá, jehlové ložisko

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka    | 200 mm         |
| Šířka kola        | 50 mm          |
| Šířka kolečka     | 96 mm          |
| Velikost plotny   | 137 x 105 mm   |
| Rozteč děr        | 105 x 80/75 mm |
| Průměr děr        | 11 mm          |
| Hlava kolečka-Ø   | 96 mm          |
| Vyosení           | 55 mm          |
| Přesah kolečka    | 310 mm         |
| Stavební výška    | 240 mm         |
| Teplota           | - 20 / + 85 °C |
| Standard          | EN 12532       |
| Hmotnost          | 3.205 kg       |
| Poloměr otáčení   | 155 mm         |
| Tvrдость běhounu  | Shore A 80     |
| Dynamická nosnost | 205 kg         |
| Statická nosnost  | 410 kg         |


### Vlastnosti

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Valivý odpor         | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost pohybu      | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení           | ● ● ○ ○ ○ |
| Ochrana proti korozi | ● ● ● ○ ○ |

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3472DVR200P63

EAN 4031582304893



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

