

# ALPHA

## 3472PXU160P63

EAN 4031582304930

Role pivotante cu blocare totală, pedala în direcția de rulare, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, flanșă antipraf, sistem de prindere tip placă. Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc plin, negru, rulment plan din material plastic (bucșă antifricțiune)

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Date Tehnice

Diametrul roții	160 mm
Lățimea roții	40 mm
Mărimea plăcii	137 x 105 mm
Găuri de prindere	105 x 80/75 mm
Gaură	11 mm
Deviație de la ax	55 mm
Diametrul de pivotare	270 mm
Înălțime totală	200 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	2.329 kg
Raza de pivotare	135 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 85
Sarcină dinamică	135 kg
Sarcină statică	270 kg


### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3472PXU160P63

EAN 4031582304930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

