

# ALPHA

## 3472PXU200P63

EAN 4031582304947

Ruota girevole con freno a doppia azione, anteriore, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Copripolvere, attacco a piastra. Centro della ruota in polipropilene.

Fascia: gomma vulcanizzata nera, mozzo a foro passante Questa ruota rispetta le normative per i contenitori ecologici in conformità alle normative DIN EN 840-5 e RAL-GZ 951/1 (Certificato SKZ No. 116/03).

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	200 mm
Larghezza della ruota	50 mm
Dimensione della piastra	137 x 105 mm
Interasse fori piastra	105 x 80/75 mm
Diametro fori piastra	11 mm
Disassamento	55 mm
Ingombro piroettamento	310 mm
Altezza utile	240 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	2.797 kg
Durezza della fascia	Shore A 85
Portata	205 kg
Portata statica	410 kg


### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ○ ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

### Dimensioni



### Struttura e montaggio



# ALPHA

3472PXU200P63

EAN 4031582304947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Struttura e montaggio

