

ALPHA

3476UFP160P67

EAN 4031582305005

Въртящо колело с централна, пълна спирачка, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, Защита на въртящ лагер от прах, Закрепване на планка с интегриран централно фиксиращо устройство. Тяло на колелото от поламид, работна повърхнина от еластична гума, немаркираща, прецизен сачмен лагер
Указание: Фиксиращата система е зависима от завъртането, с което задвижващият лост е винаги на същото място. Способен за удължаване на централния фиксатор чрез свързваща щанга.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	160 мм
Ширина на гумите	46 мм
Ширина на колелото	99 мм
Размер на планката	176 x 112 мм
Център на отвора на планката	105 x 77,5 мм
Отвор на планката	13 мм
Купол-Ø	96 мм
Издаване напред	55 мм
Интерференция на въртенето	287 мм
Конструктивна височина	200 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	2.655 кг
Кръгов радиус	143.5 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 63
Динамична товароносимост	250 кг
Статична товароносимост	500 кг


Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ● ●
Износване	● ● ● ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Размери



Устройство и монтаж



ALPHA

3476UFP160P67

EAN 4031582305005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

