

# ALPHA

## 3476UFP160P67

EAN 4031582305005

Otočné kolečko s centrální brzdou, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, přírubové uchycení s integrovanou centrální brzdou. Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun: elastická guma, šedá-neznačující, přesné kuličkové ložisko  
Návrh: Pedál brzdy je připevněn k patce kola. Otočný mechanismus je nezávislý na patce kola, proto zůstává pedál brzdy kola stále ve stejné pozici.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


### Technické údaje

Průměr kolečka	160 mm
Šířka kola	46 mm
Šířka kolečka	99 mm
Velikost plotny	176 x 112 mm
Rozteč děr	105 x 77,5 mm
Průměr děr	13 mm
Hlava kolečka-Ø	96 mm
Vyosení	55 mm
Přesah kolečka	287 mm
Stavební výška	200 mm
Teplota	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	2.655 kg
Poloměr otáčení	143.5 mm
Tvrdost běhounu	Shore A 63
Dynamická nosnost	250 kg
Statická nosnost	500 kg


### Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ● ●
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3476UFP160P67

EAN 4031582305005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

