

ALPHA

3476UFP160P67

EAN 4031582305005

Drejeligt hjul med central- og totalbremse, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, Drejekrans med støvtætning, Pladebefæstigelse med integreret centralbremse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje
 Henvi sning: Bremsesystemet er fastmonteret, således at bremsepedalen altid er i samme position. Kan udvides med centralbremsefunktion ved hjælp af en forbindelsesstang.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Illustrationen kan afvige fra originalen


Tekniske data

Hjul-Ø	160 mm
Hjulbredde	46 mm
Hjulbredde	99 mm
Plademål	176 x 112 mm
Hulafstand	105 x 77,5 mm
Pladehul-Ø	13 mm
DOM-Ø	96 mm
Udladning	55 mm
Udfalddiameter	287 mm
Byggeøjde	200 mm
Temperaturinterval	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Vægt	2.655 kg
Udfalddradius	143.5 mm
Hjulbane hårdhed	Shore A 63
Belastning (dynamisk)	250 kg
Belastning (statisk)	500 kg

Dimensioner



Struktur og montering



Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ● ●
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

ALPHA

3476UFP160P67

EAN 4031582305005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struktur og montering

