

# ALPHA

## 3476UFP160P67

EAN 4031582305005

Ruota girevole con freno centrale, Supporto in lamiera di acciaio, zincato lucido, passivato blu, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Copripolvere, Attacco a piastra con sistema di freno centrale, integrato. Centro della ruota in poliammide.

Fascia: gomma elastica antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione

Nota: Il sistema frenante è indipendente dal meccanismo girevole, quindi il pedale del freno è sempre nella stessa posizione. Adattabile a freno centrale tramite asta di collegamento.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	160 mm
Larghezza della ruota	46 mm
Larghezza ruota	99 mm
Dimensione della piastra	176 x 112 mm
Interasse fori piastra	105 x 77,5 mm
Diametro fori piastra	13 mm
Dome-Ø	96 mm
Disassamento	55 mm
Ingombro piroettamento	287 mm
Altezza utile	200 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso	2.655 kg
Raggio ingombro piroettamento	143.5 mm
Durezza della fascia	Shore A 63
Portata	250 kg
Portata statica	500 kg


### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ●
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

### Dimensioni



### Struttura e montaggio



# ALPHA

3476UFP160P67

EAN 4031582305005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Struttura e montaggio

---

