

ALPHA

3476UFP160P67

EAN 4031582305005

Roată pivotantă cu blocare centralizată, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, flanșă antipraf, placă de suport cu sistem de frânare centralizată integrat. Jantă din poliamidă suprafață de rulare cauciuc elastic gri non-marking, rulment de precizie cu bile

Îndrumare: Pedala de blocare este fixată pe placa de suport. Mecanismul de pivotare este independent de placa de suport, din această cauză pedala este direcționată mereu în aceeași direcție.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	160 mm
Lățimea roții	46 mm
Lățimea roții	99 mm
Mărimea plăcii	176 x 112 mm
Găuri de prindere	105 x 77,5 mm
Gaură	13 mm
Diametru guler	96 mm
Deviație de la ax	55 mm
Diametrul de pivotare	287 mm
Înălțime totală	200 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	2.655 kg
Raza de pivotare	143.5 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 63
Sarcină dinamică	250 kg
Sarcină statică	500 kg


Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3476UFP160P67

EAN 4031582305005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

