

ALPHA

3476UFP160P67

EAN 4031582305005

Поворотний ролик із центральним фіксатором, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, кріплення пластини з вбудованим центральним фіксатором. Центр колеса із поліаміду, протектор: еластична шина, без маркування, прецизійний кульковий підшипник

Порада: Педаль гальма прикріплена до монтажної пластини. Поворотний механізм не залежить від монтажної пластини. Таким чином, педаль гальма завжди знаходиться в тому ж самому положенні.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	160 MM
Ширина колеса	46 MM
ширина ролика	99 MM
розмір пластини	176 x 112 MM
Центри отворів диску	105 x 77,5 MM
Отвір диску	13 MM
Купол діаметром	96 MM
зсув	55 MM
Зчеплення шарніру	287 MM
Загальна висота	200 MM
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.655 кг
радіус повороту	143.5 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором А 63
Вантажопідйомність	250 кг
допустиме навантаження (статичне)	500 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ● ●
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3476UFP160P67

EAN 4031582305005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

