

ALPHA

3476UFP200P67

EAN 4031582305012

配有中心锁定、全锁定的旋转脚轮, 压制钢制轮架, 电镀镀铬, 双滚珠轴承旋转头, 螺帽轮轴, 防尘装置, 配有整体式中心锁定的托板式安装装置。聚酰胺制轮心, 轮面:减震胎,无压痕,精密滚珠轴承
提示: 刹车踏板与安装托板相连接。旋转机械装置与安装托板不连接。因此, 刹车踏板总保持在相同位置。



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product


技术数据

轮子直径	200 毫米
车轮宽度	46 毫米
脚轮宽度	99 毫米
托板尺寸	176 x 112 毫米
托板孔中心	105 x 77,5 毫米
托板孔	13 毫米
安装孔-直径	96 毫米
偏移量	55 毫米
旋转阻止	287 毫米
总高度	240 毫米
温度	- 20 / + 80 摄氏度
标准	EN 12532
重量	3.133 公斤
旋转半径	143.5 毫米
轮面硬度	支杆 A 63
动(力)载重量	300 公斤
静载重量	600 公斤

Dimensions



Structure & Mounting



Advantages at a glance

滚动阻力	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ●
磨损	● ● ● ○ ○
防锈	● ● ● ○ ○

ALPHA

3476UFP200P67

EAN 4031582305012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

