

ALPHA

3476UFP200P67

EAN 4031582305012

Otočné kolečko s centrální brzdou, Vidlice kolečka vyrobena z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, přírubové uchycení s integrovanou centrální brzdou. Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun: elastická guma, šedá-neznačující, přesné kuličkové ložisko
Návrh: Pedál brzdy je připevněn k patce kola. Otočný mechanismus je nezávislý na patce kola, proto zůstává pedál brzdy kola stále ve stejné pozici.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	200 mm
Šířka kola	46 mm
Šířka kolečka	99 mm
Velikost plotny	176 x 112 mm
Rozteč děr	105 x 77,5 mm
Průměr děr	13 mm
Hlava kolečka-Ø	96 mm
Vyosení	55 mm
Přesah kolečka	287 mm
Stavební výška	240 mm
Teplota	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	3.133 kg
Poloměr otáčení	143.5 mm
Tvrdość běhounu	Shore A 63
Dynamická nosnost	300 kg
Statická nosnost	600 kg


Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ● ●
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3476UFP200P67

EAN 4031582305012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

