

# ALPHA

## 3476UFP200P67

EAN 4031582305012

Roulette pivotante avec blocage centralisé, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Axe de roue boulonné, Joint de protection du pivot, Fixation à platine avec blocage central intégré. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements à billes de précision

Renseignement: Le système de blocage est indépendant, si bien que la pédale revient toujours dans la même position. Possibilité d'adapter un blocage central grâce à une barre de liaison.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


### Données techniques

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	46 mm
Largeur de la roulette	99 mm
Dimension de platine	176 x 112 mm
Distance entre axe	105 x 77,5 mm
Diamètre des trous	13 mm
Diamètre du dôme	96 mm
Déport	55 mm
Diamètre d'encombrement	287 mm
Hauteur	240 mm
Résistance à la température	- 20 / + 80 °C
Norme	EN 12532
Poids	3.133 kg
Rayon d'encombrement	143.5 mm
Dureté du bandage	Shore A 63
Capacité de charge dynamique	300 kg
Capacité de charge statique	600 kg


### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Construction et montage



# ALPHA

3476UFP200P67

EAN 4031582305012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Construction et montage

---

