

ALPHA

3476UFP200P67

EAN 4031582305012

központi fékes, önbeálló görgő, Préselt acéllemez villaszerkezet, cinkkromátózott, dupla golyósoros csapágy a nyakban, csavarozott tengely, porvédő, talplemez beépített központi fékkel. Poliamid keréktárcsa, szürke, nyommentes elasztikus gumi futófelület, precíziós golyóscsapágy

Tanács: A fékpedált a talplemezhez rögzítettük. A forgórész független a talplemeztől, ezért a fékpedál mindig azonos irányba néz.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől


Műszaki adatok

Keréktárcsamerő	200 mm
Kerékszélesség	46 mm
Görgő szélessége	99 mm
Talplemez mérete	176 x 112 mm
Talplemez furatok távolsága	105 x 77,5 mm
Furat	13 mm
Nyakátmérő	96 mm
Utánfutás	55 mm
Körbeforgás	287 mm
Teljes magasság	240 mm
Hőtartomány	- 20 / + 80 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	3.133 kg
Fordulókör sugara	143.5 mm
Futófelület keménysége	Shore A 63
Terhelhetőség	300 kg
Statikus teherbírás	600 kg


Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ● ●
Kopás	● ● ● ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

Méretetek



Szerkezet és Szerelés



ALPHA

3476UFP200P67

EAN 4031582305012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Szerkezet és Szerelés

