

ALPHA

3476UFP200P67

EAN 4031582305012

중앙잠금장치(회전,토탈), 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스윙블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 더스트가드, 중앙잠금장치-플레이트피팅. 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 탄성 타이어, 논마킹, 정밀 볼 베어링
 힌트: 브레이크 페달은 마운팅 플레이트에 연결되어 있습니다. 스윙블 메커니즘은 마운팅 플레이트와 관계 없습니다. 따라서 브레이크 페달은 항상 같은 위치에 있습니다.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product


기술 데이터

휠 직경	200 mm
휠 폭	46 mm
캐스터 너비	99 mm
플레이트 크기	176 x 112 mm
플레이트 홀 센터	105 x 77,5 mm
플레이트 홀	13 mm
덤-Ø	96 mm
오프셋	55 mm
회전간섭	287 mm
총 높이	240 mm
온도	- 20 / + 80 °C
표준	EN 12532
무게	3.133 kg
회전 반경	143.5 mm
트레드 경도	Shore A 63
동하중	300 kg
정지하중	600 kg

Dimensions



Structure & Mounting



Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ○ ○
이동 소음	● ● ● ● ●
마찰	● ● ● ○ ○
부식 방지	● ● ● ○ ○

ALPHA

3476UFP200P67

EAN 4031582305012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

