

ALPHA

3476UFP200P67

EAN 4031582305012

Zwenkwiel met centraal remsysteem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging met geïntegreerde centrale rem..
Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, wielnaaf op precisiekogellager

Tip: Het remsysteem is onafhankelijk van het zwenken met als gevolg dat het bedieningspedaal, wat te voorzien is van een verbindingstang, steeds op dezelfde plaats blijft.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	200 mm
Wielbreedte	46 mm
Wielbreedte	99 mm
Plaatafmeting	176 x 112 mm
Boutgatafstand	105 x 77,5 mm
Bevestigingsgat	13 mm
DOM-Ø	96 mm
Uitlading	55 mm
Uitzwenking - Ø	287 mm
Bouwhoogte	240 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	3.133 kg
Zwenkradius	143.5 mm
Hardheid van de band	Shore A 63
Dyn. draagvermogen	300 kg
Statisch draagvermogen	600 kg


Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

Afmetingen



Structuur en montage



ALPHA

3476UFP200P67

EAN 4031582305012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

