

ALPHA

3476UFP200P67

EAN 4031582305012

Zestaw kołowy skrętny z hamulcem centralnym, Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, osłona łożyska obrotnicy, płytka mocująca ze zintegrowanym hamulcem centralnym. Piasta z poliamidu, bieżnia z niebrudzącej, elastycznej gumy. Łożyska kulkowe zwykłe.

Wskazówka: Działanie hamulca jest niezależnie od obrotu widelca, przez co dźwignia hamulca pozostaje zawsze po tej samej stronie. Po połączeniu zestawów, możliwe zastosowanie hamulca centralnego.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


Dane techniczne

Koło- \emptyset	200 mm
Szerokość koła	46 mm
Szerokość zestawu	99 mm
Wymiary płytki	176 x 112 mm
Rozstaw otworów płytki	105 x 77,5 mm
Otwór płytki	13 mm
Średnica główki widelca- \emptyset	96 mm
Wysięg	55 mm
Zasięg działania koła- \emptyset	287 mm
Wysokość zabudowy	240 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Masa	3.133 kg
Promień działania koła	143.5 mm
Twardość bieżni	Shore A 63
Nośność dynamiczna	300 kg
Nośność statyczna	600 kg


Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ● ●
Ścieranie	● ● ● ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

Wymiary



Mocowanie



ALPHA

3476UFP200P67

EAN 4031582305012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Mocowanie

