

# ALPHA

3476UFP200P67

EAN 4031582305012

Roată pivotantă cu blocare centralizată, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, flanșă antipraf, placă de suport cu sistem de frânare centralizată integrat. Jantă din poliamidă suprafață de rulare cauciuc elastic gri non-marking, rulment de precizie cu bile  
Îndrumare: Pedala de blocare este fixată pe placa de suport. Mecanismul de pivotare este independent de placa de suport, din această cauză pedala este direcționată mereu în aceeași direcție.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product


## Date Tehnice

Diametrul roții	200 mm
Lățimea roții	46 mm
Lățimea roții	99 mm
Mărimea plăcii	176 x 112 mm
Găuri de prindere	105 x 77,5 mm
Gaură	13 mm
Diametru guler	96 mm
Deviație de la ax	55 mm
Diametrul de pivotare	287 mm
Înălțime totală	240 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Standard	EN 12532
Greutate	3.133 kg
Raza de pivotare	143.5 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 63
Sarcină dinamică	300 kg
Sarcină statică	600 kg

## Dimensions



## Structure & Mounting



## Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3476UFP200P67

EAN 4031582305012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

