

ALPHA

3476UFP200P67

EAN 4031582305012

Поворотный ролик с центральным тормозом, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, пыльник, крепежная панель с интегрированным центральным тормозом. Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник

Совет: Педаль тормоза прикреплена к крепежной панели. Шарнирный механизм является независимым от пластины крепления. Поэтому педаль тормоза находится в одном положении.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	200 мм
Ширина колеса	46 мм
Ширина ролика	99 мм
Размер панели	176 x 112 мм
Отверстия панели	105 x 77,5 мм
Отверстие панели	13 мм
Диаметр шейки - Ø	96 мм
Смещение	55 мм
Область поворота - Ø	287 мм
Общая высота	240 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	3.133 кг
Радиус поворота	143.5 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 63
Допустимая динамическая нагрузка	300 кг
Допустимая статическая нагрузка	600 кг


Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ●
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3476UFP200P67

EAN 4031582305012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

