

ALPHA

3477DIR100P62

EAN 4031582305074

Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, Drejekrans med støvtætning, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Stål, Hjulbane: Massiv gummi, grå afsmitningsfri, rulleleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrationen kan afvige fra originalen

Tekniske data

Hjul-Ø	100 mm
Hjulbredde	30 mm
Plademål	105 x 80 mm
Hulafstand	80/77 x 60 mm
Pladehul-Ø	9 mm
Udladning	41 mm
Udfaldsdiameter	246 mm
Byggeøjde	128 mm
Temperaturinterval	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Vægt	1.058 kg
Udfaldsradius	123 mm
Hjulbane hårdhed	Shore A 80
Belastning (dynamisk)	70 kg
Belastning (statisk)	140 kg

Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

Dimensioner



Struktur og montering



ALPHA

3477DIR100P62

EAN 4031582305074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struktur og montering

