

ALPHA

3477DIR100P62

EAN 4031582305074

Grozāmais ritentiņš ar kopējo fiksētāju skrituļa galā , Kronšteins izgatavots no presēta tērauda (cinkots-hromēts), dubultais lodīšu gultnis grozāmajā mezglā, riteņa ass ar uzgriezni, aizsargs pret putekļiem , platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no štancēta tērauda, protektors: cieta gumija, pelēka, nekrāsota, veltnīšu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Tehniskie dati

Riteņa diametrs	100 mm
Riteņa platums	30 mm
Platformas izmērs	105 x 80 mm
Platformas caurumu centri	80/77 x 60 mm
Platformas caurums	9 mm
Nobīde no centrālās ass	41 mm
Griešanās rādiuss	246 mm
Kopējais augstums	128 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN 12532
Svars	1.058 kg
Griešanās rādiuss	123 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore A 80
Kravnesība - kustībā	70 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	140 kg

Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3477DIR100P62

EAN 4031582305074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

