

ALPHA

3477DIR100P62

EAN 4031582305074

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcției de rulare, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, flanșă antipraf, sistem de prindere tip placă. Jantă din tablă din oțel, ambutisată, suprafață de rulare din cauciuc plin de culoare gri, non-marking, rulment cu role ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	30 mm
Mărimea plăcii	105 x 80 mm
Găuri de prindere	80/77 x 60 mm
Gaură	9 mm
Deviație de la ax	41 mm
Diametrul de pivotare	246 mm
Înălțime totală	128 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	1.058 kg
Raza de pivotare	123 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	70 kg
Sarcină statică	140 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3477DIR100P62

EAN 4031582305074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

