

ALPHA

3477DIR125P62

EAN 4031582305081

Grozāmais ritentiņš ar kopējo fiksētāju skrituļa galā , Kronšteins izgatavots no presēta tērauda (cinkots-hromēts), dubultais lodīšu gultnis grozāmajā mezglā, riteņa ass ar uzgriezni, aizsargs pret putekļiem , platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no štancēta tērauda, protektors: cieta gumija, pelēka, nekrāsota, veltnīšu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	125 mm
Riteņa platums	37 mm
Atbalsta riteņa platums	75 mm
Platformas izmērs	105 x 80 mm
Platformas caurumu centri	80/77 x 60 mm
Platformas caurums	9 mm
Kupola diametrs	75 mm
Nobīde no centrālās ass	40 mm
Griešanās rādiuss	246 mm
Kopējais augstums	155 mm
Temperatūra	- 20 / + 85 °C
Standarts	EN 12532
Svars	1.32 kg
Griešanās rādiuss	123 mm
Kontaktslāņa cietība	Shore A 80
Kravesība - kustībā	100 kg
Kravesība - miera stāvoklī	200 kg

Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3477DIR125P62

EAN 4031582305081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

