

ALPHA

3477DIR125P62

EAN 4031582305081

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met grijze niet-strepende rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	125 mm
Wielbreedte	37 mm
Wielbreedte	75 mm
Plaatafmeting	105 x 80 mm
Boutgatafstand	80/77 x 60 mm
Bevestigingsgat	9 mm
DOM-Ø	75 mm
Uitlading	40 mm
Uitzwenking - Ø	246 mm
Bouwhoogte	155 mm
Temperatuur	- 20 / + 85 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	1.32 kg
Zwenkradius	123 mm
Hardheid van de band	Shore A 80
Dyn. draagvermogen	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg

Afmetingen



Structuur en montage



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ○ ○

ALPHA

3477DIR125P62

EAN 4031582305081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

