

# ALPHA

## 3477DIR125P62

EAN 4031582305081

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, кріплення пластини. Центр колеса зі штампованої сталі, протектор: тверда гума, сірий без маркування, роликпідшипник

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	37 MM
ширина ролика	75 MM
розмір пластини	105 x 80 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Купол діаметром	75 MM
зсув	40 MM
Зчеплення шарніру	246 MM
Загальна висота	155 MM
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	1.32 кг
радіус повороту	123 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором А 80
Вантажопідйомність	100 кг
допустиме навантаження (статичне)	200 кг

### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3477DIR125P62

EAN 4031582305081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

