

ALPHA

3477DIR160P63

EAN 4031582305098

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met grijze niet-strepende rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

| | |
|------------------------|----------------|
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wielbreedte | 96 mm |
| Plaatafmeting | 137 x 105 mm |
| Boutgatafstand | 105 x 80/75 mm |
| Bevestigingsgat | 11 mm |
| DOM-Ø | 96 mm |
| Uitlading | 60 mm |
| Uitzwenking - Ø | 334 mm |
| Bouwhoogte | 200 mm |
| Temperatuur | - 20 / + 85 °C |
| Standaard | EN 12532 |
| Eigen gewicht | 2.716 kg |
| Zwenkradius | 167 mm |
| Hardheid van de band | Shore A 80 |
| Dyn. draagvermogen | 135 kg |
| Statisch draagvermogen | 270 kg |


Kenmerken

| | |
|---------------------|-----------|
| Rolweerstand | ● ● ● ○ ○ |
| Verplaatsingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Strepen | ● ● ● ○ ○ |
| Roest bescherming | ● ● ● ○ ○ |

Afmetingen



Structuur en montage



ALPHA

3477DIR160P63

EAN 4031582305098



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

