

ALPHA

3477DVR100P62

EAN 4031582050226

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, Защита на въртящ лагер от прах, закрепване на планка. Корпус на колелото от стоманена ламарина, работна повърхнина от черна гума, ролков лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Диаметър на колело | 100 мм |
| Ширина на гумите | 30 мм |
| Ширина на колелото | 75 мм |
| Размер на планката | 105 x 80 мм |
| Център на отвора на планката | 80/77 x 60 мм |
| Отвор на планката | 9 мм |
| Купол-Ø | 75 мм |
| Издаване напред | 41 мм |
| Интерференция на въртенето | 246 мм |
| Конструктивна височина | 128 мм |
| Температура | - 20 / + 85 °C |
| Стандарт | EN 12532 |
| Тегло | 1.065 кг |
| Кръгов радиус | 123 мм |
| Твърдост на работната повърхнина | Твърдост по Шор А 80 |
| Динамична товароносимост | 70 кг |
| Статична товароносимост | 140 кг |

Бляскави предимства

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Съпротивление при завъртане | ● ● ● ○ ○ |
| Шум при движение | ● ● ● ○ ○ |
| Износване | ● ● ○ ○ ○ |
| Защита от ръжда | ● ● ● ○ ○ |

Размери



Устройство и монтаж



ALPHA

3477DVR100P62

EAN 4031582050226



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

