

ALPHA

3477DVR100P62

EAN 4031582050226

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, stofafdichting, plaatbevestiging. Wielkern van geperst staalplaat, met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

| | |
|------------------------|----------------|
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wielbreedte | 75 mm |
| Plaatafmeting | 105 x 80 mm |
| Boutgatafstand | 80/77 x 60 mm |
| Bevestigingsgat | 9 mm |
| DOM-Ø | 75 mm |
| Uitlading | 41 mm |
| Uitzwenking - Ø | 246 mm |
| Bouwhoogte | 128 mm |
| Temperatuur | - 20 / + 85 °C |
| Standaard | EN 12532 |
| Eigen gewicht | 1.065 kg |
| Zwenkradius | 123 mm |
| Hardheid van de band | Shore A 80 |
| Dyn. draagvermogen | 70 kg |
| Statisch draagvermogen | 140 kg |

Kenmerken

| | |
|---------------------|-----------|
| Rolweerstand | ● ● ● ○ ○ |
| Verplaatsingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Strepen | ● ● ○ ○ ○ |
| Roest bescherming | ● ● ● ○ ○ |

Afmetingen



Structuur en montage



ALPHA

3477DVR100P62

EAN 4031582050226



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structuur en montage

