

ALPHA

3477DVR100P62

EAN 4031582050226

Role pivotante cu blocare totală, pedala pe partea opusă direcției de rulare, Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, flanșă antipraf, sistem de prindere tip placă. Jantă din tablă din oțel, ambutisată, suprafață de rulare din cauciuc plin negru, rulment cu role ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Date Tehnice

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 30 mm |
| Lățimea roții | 75 mm |
| Mărimea plăcii | 105 x 80 mm |
| Găuri de prindere | 80/77 x 60 mm |
| Gaură | 9 mm |
| Diametru guler | 75 mm |
| Deviație de la ax | 41 mm |
| Diametrul de pivotare | 246 mm |
| Înălțime totală | 128 mm |
| Temperatura | - 20 / + 85 °C |
| Standard | EN 12532 |
| Greutate | 1.065 kg |
| Raza de pivotare | 123 mm |
| Rigiditatea suprafeței de rulare | Shore A 80 |
| Sarcină dinamică | 70 kg |
| Sarcină statică | 140 kg |

Advantages at a glance

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Rezistență la rulare | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ○ ○ |
| Uzare | ● ● ○ ○ ○ |
| Protecție împotriva ruginii | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3477DVR100P62

EAN 4031582050226



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

