

# ALPHA

## 3477DVR100P62

EAN 4031582050226

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, кріплення пластини. Центр колеса зі штампованої сталі, протектор: тверда гума, чорна, роликопідшипник

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Технічні характеристики

Діаметр колеса	100 MM
Ширина колеса	30 MM
ширина ролика	75 MM
розмір пластини	105 x 80 MM
Центри отворів диску	80/77 x 60 MM
Отвір диску	9 MM
Купол діаметром	75 MM
зсув	41 MM
Зчеплення шарніру	246 MM
Загальна висота	128 MM
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	1.065 кг
радіус повороту	123 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором А 80
Вантажопідйомність	70 кг
допустиме навантаження (статичне)	140 кг

### Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3477DVR100P62

EAN 4031582050226



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

