

ALPHA

3477DVR125P62

EAN 4031582050233

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z ocelového výlisku, Běhoun: gumová obruč, černá, jehlové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	125 mm
Šířka kola	37 mm
Šířka kolečka	75 mm
Velikost plotny	105 x 80 mm
Rozteč děr	80/77 x 60 mm
Průměr děr	9 mm
Hlava kolečka-Ø	75 mm
Vyosení	40 mm
Přesah kolečka	246 mm
Stavební výška	155 mm
Teplota	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	1.32 kg
Poloměr otáčení	123 mm
Tvrдость běhounu	Shore A 80
Dynamická nosnost	100 kg
Statická nosnost	200 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3477DVR125P62

EAN 4031582050233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

