

# ALPHA

## 3477DVR125P62

EAN 4031582050233

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem, Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, osłona łożyska obrotnicy, płytki mocująca. Piasta z tłoczonej blachy stalowej, bieźnia z czarnej, pełnej gumy, łożysko rolkowe.

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


### Dane techniczne

Koło-Ø	125 mm
Szerokość koła	37 mm
Szerokość zestawu	75 mm
Wymiary płytki	105 x 80 mm
Rozstaw otworów płytki	80/77 x 60 mm
Otwór płytki	9 mm
Średnica główki widelca-Ø	75 mm
Wysięg	40 mm
Zasięg działania koła-Ø	246 mm
Wysokość zabudowy	155 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12532
Masa	1.32 kg
Promień działania koła	123 mm
Twardość bieźni	Shore A 80
Nośność dynamiczna	100 kg
Nośność statyczna	200 kg

### Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ○ ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○

### Wymiary



### Mocowanie



# ALPHA

3477DVR125P62

EAN 4031582050233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Mocowanie

