

ALPHA

3477DVR125P62

EAN 4031582050233

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидущий", кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, пыльник, крепежная панель. Центр колеса из прессованной стали, Протектор: литая резина, черная, роликовый подшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Диаметр колеса | 125 мм |
| Ширина колеса | 37 мм |
| Ширина ролика | 75 мм |
| Размер панели | 105 x 80 мм |
| Отверстия панели | 80/77 x 60 мм |
| Отверстие панели | 9 мм |
| Диаметр шейки - Ø | 75 мм |
| Смещение | 40 мм |
| Область поворота - Ø | 246 мм |
| Общая высота | 155 мм |
| Температура | - 20 / + 85 °C |
| Стандарт | EN 12532 |
| Вес | 1.32 кг |
| Радиус поворота | 123 мм |
| Твердость протектора | твердость по Шору А 80 |
| Допустимая динамическая нагрузка | 100 кг |
| Допустимая статическая нагрузка | 200 кг |

Advantages at a glance

| | |
|------------------------|-----------|
| Качество качения | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения | ● ● ● ○ ○ |
| Трение | ● ● ○ ○ ○ |
| Коррозионная стойкость | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3477DVR125P62

EAN 4031582050233



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

