

# ALPHA

3477DVR200P63

EAN 4031582050257

토탈 락 있는 회전 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스윙블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 더스트가드, 플레이트. 프레스 강으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 검정색, 롤러 베어링



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product


## 기술 데이터

휠 직경	200 mm
휠 폭	50 mm
캐스터 너비	96 mm
플레이트 크기	137 x 105 mm
플레이트 홀 센터	105 x 80/75 mm
플레이트 홀	11 mm
몸-Ø	96 mm
오프셋	55 mm
회전간섭	334 mm
총 높이	240 mm
온도	- 20 / + 85 °C
표준	EN 12532
무게	3.254 kg
회전 반경	167 mm
트레드 경도	Shore A 80
동하중	205 kg
정지하중	410 kg

## Dimensions



## Structure & Mounting



## Advantages at a glance

롤 저항성	● ● ● ○ ○
이동 소음	● ● ● ○ ○
마찰	● ● ○ ○ ○
부식 방지	● ● ● ○ ○

# ALPHA

3477DVR200P63

EAN 4031582050257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

