

# ALPHA

## 3477ITP125P63

EAN 4031582305203

Въртящо колело с тотално фиксиращо устройство, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, Защита на въртящ лагер от прах, закрепване на планка. Корпус на колело от алуминий, работна повърхнина от излят полиуретан, прецизен сачмен лагер

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


### Технически данни

Диаметър на колело	125 мм
Ширина на гумите	50 мм
Ширина на колелото	98 мм
Размер на планката	137 x 105 мм
Център на отвора на планката	105 x 80/75 мм
Отвор на планката	11 мм
Купол-Ø	98 мм
Издаване напред	60 мм
Интерференция на въртенето	334 мм
Конструктивна височина	161 мм
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Тегло	2.457 кг
Кръгов радиус	167 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 42
Динамична товароносимост	300 кг
Статична товароносимост	600 кг


### Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

### Размери



### Устройство и монтаж



# ALPHA

3477ITP125P63

EAN 4031582305203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Устройство и монтаж

