

ALPHA

3477ITP125P63

EAN 4031582305203

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус із штампованої сталі, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, шарнірна голівка двохрядного шарикопідшипника, вісь колеса із гайкою, кришка для захисту від пилу, кріплення пластини. Центр колеса із алюмінію, протектор: поліуретан, литий, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	50 MM
ширина ролика	98 MM
розмір пластини	137 x 105 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
Купол діаметром	98 MM
зсув	60 MM
Зчеплення шарніру	334 MM
Загальна висота	161 MM
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.457 кг
радіус повороту	167 MM
Міцність покришки	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	300 кг
допустиме навантаження (статичне)	600 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3477ITP125P63

EAN 4031582305203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

