

ALPHA

3477POR080P62

EAN 4031582050486

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice kolečka vyrobená z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, jehlové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	80 mm
Šířka kola	34 mm
Šířka kolečka	75 mm
Velikost plotny	105 x 80 mm
Rozteč děr	80/77 x 60 mm
Průměr děr	9 mm
Hlava kolečka-Ø	75 mm
Vyosení	44.5 mm
Přesah kolečka	242 mm
Stavební výška	108 mm
Teplota	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Hmotnost	0.8 kg
Poloměr otáčení	121 mm
Tvrдость běhounu	Shore D 65
Dynamická nosnost	125 kg
Statická nosnost	250 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3477POR080P62

EAN 4031582050486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

