

ALPHA

3477POR080P62

EAN 4031582050486

Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, Drejekrans med støvtætning, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polypropylen, rulleleje



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Illustrationen kan afvige fra originalen

Tekniske data

Hjul-Ø	80 mm
Hjulbredde	34 mm
Hjulbredde	75 mm
Plademål	105 x 80 mm
Hulafstand	80/77 x 60 mm
Pladehul-Ø	9 mm
DOM-Ø	75 mm
Udladning	44.5 mm
Udfaldsdiameter	242 mm
Byggehøjde	108 mm
Temperaturinterval	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Vægt	0.8 kg
Udfaldsradius	121 mm
Hjulbane hårdhed	Shore D 65
Belastning (dynamisk)	125 kg
Belastning (statisk)	250 kg

Egenskaber/fordele

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Kørselsstøj	● ● ● ○ ○
Slid	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

Dimensioner



Struktur og montering



ALPHA

3477POR080P62

EAN 4031582050486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Struktur og montering

